



Uchwyty zaciskowe THD DOVEIQGRIP, prawe, Wielkość chwytu/szerokość wcinania w: 25/14mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	274140 25/14
GTIN	7291075316681
Klasa artykułu	26D

Opis

Wykonanie:

Do wcinania zewnętrznego.

Opis techniczny

HBH	8 mm
OAL	170 mm
HBL	30 mm
CDX	20 mm
Szerokość skrawania W	14 mm
Wielkość chwytu	25 mm
Seria	DOVEIQGRIP
WB	13 mm
WF	18,5 mm
oznaczenie producenta	THDR 2525-14T20-IQ
długość wysięgu	20 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

możliwość wcinania osiowego

nie

Rodzaj produktu

Oprawki