



## Uchwyty zaciskowe THD DOVEIQGRIP, prawe, Wielkość chwytu/szerokość wcinania w: 32/16mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	274140 32/16
GTIN	7291075316711
Klasa artykułu	26D

### Opis

#### Wykonanie:

Do wcinania zewnętrznego.

### Opis techniczny

HBH	8 mm
Szerokość skrawania W	16 mm
HBL	48 mm
WB	14,8 mm
Seria	DOVEIQGRIP
WF	24,6 mm
Wielkość chwytu	32 mm
CDX	40 mm
OAL	170 mm
oznaczenie producenta	THDR 3232-16T40-IQ
długość wysięgu	40 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

możliwość wcinania osiowego

nie

Rodzaj produktu

Oprawki