



Płytki skrawające DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC830, Szerokość skrawania W: 12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	274149 12
GTIN	7291075316568
Klasa artykułu	26H

Opis

Wykonanie:

Łamacz wiórów Y do ogólnego wcinania zewnętrznego. Dodatni łamacz wiórów. Miękkie cięcie.

Zastosowanie:

Do wcinania zewnętrznego dla wysokiej objętościowej wydajności skrawania.

Opis techniczny

INSL	14 mm
fg	0,2 - 0,4 mm/obr,
CWTOL	0,08 mm
Szerokość skrawania W	12 mm
promień naroża R	1,2 mm
RETOL	0,05 mm
Seria	DOVEIQGRIP

oznaczenie producenta	TIGER 1212Y-IQ IC830
liczba wymian/ostrzy	1
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	C
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 180 m/min
Gatunek	IC830
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne