



Płytki skrawające DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC830, Szerokość skrawania W: 14mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	274149 14
GTIN	7291075316575
Klasa artykułu	26H

Opis

Wykonanie:

Łamacz wiórów Y do ogólnego wcinania zewnętrznego. Dodatni łamacz wiórów. Miękkie cięcie.

Zastosowanie:

Do wcinania zewnętrznego dla wysokiej objętościowej wydajności skrawania.

Opis techniczny

RETOL	0,05 mm
fg	0,22 - 0,45 mm/obr,
INSL	161 mm
CWTOL	0,08 mm
promień naroża R	1,5 mm
Szerokość skrawania W	14 mm
Seria	DOVEIQGRIP

oznaczenie producenta	TIGER 1415Y-IQ IC830
liczba wymian/ostrzy	1
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	C
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 180 m/min
Gatunek	IC830
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne