



## Płytki skrawające DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Szerokość skrawania W: 10mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	274148 10
GTIN	7291075316476
Klasa artykułu	26H

### Opis

#### Wykonanie:

Łamacz wiórów Y do ogólnego wcinania zewnętrznego. Dodatni łamacz wiórów. Miękkie cięcie.

#### Zastosowanie:

Do wcinania zewnętrznego dla wysokiej objętościowej wydajności skrawania.

### Opis techniczny

fg	0,2 - 0,35 mm/obr,
Szerokość skrawania W	10 mm
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
INSL	13,3 mm
promień naroża R	0,8 mm
Seria	DOVEIQGRIP

oznaczenie producenta	TIGER 1008Y-IQ IC808
liczba wymian/ostrzy	1
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	C
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 180 m/min
Gatunek	IC808
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne