

**TPCR 1003PDFR-P, IC28, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Trygonalna płytko skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  maks. = 8,0 mm.

**Opis techniczny**

typ	Alu
Seria	HELI3MILL
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	3
posuw $f_z$	0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TPCR 1003PDFR-P
geometria	PDFR-P

oznaczenie producenta	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Gatunek	IC28
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	640 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	560 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	320 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		