

**TDCT 1505PDR, IC882, Typ: S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226564 S
GTIN	7291075312638
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Trygonalna płytką skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

**wskazówka:**

Wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$  maks. = 13,0 mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

typ	S
promień naroża	0,8 mm
Seria	HELI3MILL
liczba wymian/ostrzy	3
posuw $f_z$	0,15 mm
geometria	PDR
oznaczenie producenta	HM390 TDCT 1505PDR IC882

Gatunek	IC882
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		