

Przedłużacze, 250 V, Typ: 25N



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081182 25N
GTIN	4007123014651
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach (IP44). Odporny na działanie oleju, benzyny i promieniowania ultrafioletowego.

Kabel gumowo-neoprenowy z wtyczką gumową i gniazdem zabezpieczonymi przed bryzgami wody.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Opis techniczny

typ	25N
rodzaj przewodu	3G1,5
klasa przewodu	H07RN-F
materiał kabla	neopren
długość przewodu	25 m

odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	Kategoria 2 (K2) wg BGI
stopień ochrony IP	IP 44
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Typ wtyczki wejściowej	F
Atrybut nazwy produktu	250 V
Napięcie w sieci	250 V
Rodzaj produktu	Przedłużacze

Akcesoria

Systemy podwieszania przewodów CableFix Typ S	081191 S
Systemy podwieszania przewodów CableFix Typ L	081191 L
Systemy podwieszania przewodów CableFix Typ XL	081191 XL