



Lampy prętowe WORK PEN 200 R, typ: WORK-PEN



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081566 WORK-PEN
GTIN	5708997351277
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa prętowa LED o jasności 200 lumenów z funkcją bezstopniowego ściemniania i wbudowanymi magnesami.

WORK PEN 200 R to akumulatorowa lampa prętowa, wchodząca w skład zaktualizowanej oferty FLASHLIGHT. Idealna lampa warsztatowa do profesjonalnych prac inspekcyjnych – zawsze pod ręką!

Lampa prętowa LED zapewnia niezwykle **mocne** oświetlenie z głowicy (do 200 lumenów) oraz z reflektorka powyżej, który oświetla otoczenie z jasnością **150 lumenów**, co jest niezwykle jak na lampę o tak niewielkich rozmiarach. Przełącznik boczny umożliwia łatwą obsługę jedną ręką. Lampa ma również w funkcję bezstopniowego ściemniania w zakresie od **10%** do **100%**, która umożliwia ustawienie mocy światła zależnie od wykonywanej czynności. Wytrzymała konstrukcja z aluminium zapewnia **wygodny uchwyt**, a **smukły** i kompaktowy kształt umożliwia dostęp nawet do najbardziej niedostępnych i wąskich miejsc.

Lampa **WORK PEN 200 R** ma wbudowane **magnesy w klipsie** na spodzie, które umożliwiają jej zawieszanie lub przechowywanie. Takie rozwiązanie zapewnia większą elastyczność i umożliwia łatwe umiejscowienie lampy w sytuacji, gdy obydwie ręce muszą być wolne podczas pracy.

Lampę prętową można łatwo ładować za pomocą **kabla USB**, co eliminuje konieczność niewygodnej i czasochłonnej wymiany baterii. **Wskaźnik stanu baterii** z przodu wskazuje poziom naładowania. W zestawie klips do zaczepienia w kieszeni na piersi.

Konstrukcja lampy WORK PEN 200 R jest unikatowa i chroniona patentem unijnym.

Lampa WORK PEN 200 R jest dostarczana bez zasilacza i kabla do ładowania.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 2,5$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
czas świecenia	10 h
stopień ochrony IP	IP 30
kąt wiązki światła	105 stopni
Strumień światła	20 - 200 lm
Źródło światła	Moduł LED
temperatura barwy	6000 K
Napięcie akumulatorów	3,7 V
Liczba dołączonych akumulatorów	1
pojemność akumulatora	0,75 Ah
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Lampa inspekcyjna