

**Folie 150×2500 mm, ze stali nierdzewnej, grubość: 0,7mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 478720 0,7 |
| GTIN | 4067263105466 |
| Klasa artykułu | 42H |

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjna folia sprawdzianowa w rolkach, umieszczona w praktycznych pojemnikach z tworz. sztucz. (łatwa do wyjęcia). Poszczególne pojemniki chronią folię przed zanieczyszczeniem; można je ze sobą łączyć w bloki, oszczędzając miejsce.

stal nierdzewna i kwasoodporna stal stopowa, nr materiałowy 1.4301, sprężynowo walcowana na zimno, powierzchnia niepokrywana.

Zastosowanie:

Pozycjonowanie narzędzi, **regulacja** aparatów, wyrównywanie tolerancji, **podkładki** pod przyrządy, **poziomowanie** maszyn, **ustawianie** form, **regulowanie** luzów łożysk, **dopasowywanie** agregatów, **regulacja** noży, **ustawianie** detali itp.

Opis techniczny

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| granica błędu | ±12 µm |
| grubość | 0,7 mm |
| materiał | stale nierdzewne i kwasoodporne |
| długość folii | 2500 mm |
| szerokość folii | 150 mm |
| Atrybut nazwy produktu | ze stali nierdzewnej |

Rodzaj produktu

Taśma foliowa