

Mahr**Suwmiarki cyfrowe MarCal bez macek pomiarowych, zakres pomiarowy: 800mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415322 800
GTIN	4059192064778
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Odczyt bezpośredni na czytelnym, dużym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
Kalibracja	A1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
długość szczęk	150 mm
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
Liczba dołączonych baterii	1

odczyt	0,0005 cal
stopień ochrony IP	IP 65
przełączalny odczyt	mm / cale
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
zakres pomiarowy	0 - 800 mm
granica błędu	0,05 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Norma	norma zakładowa
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja Suwmiarki/głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021000 1000
Kalibracja akredytowana (np. DAkkS) Suwmiarki/głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021010 1000

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ D2	498940 D2
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ R2	498940 R2

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych
Typ USB2

498940 USB2