

**Suwmiarka cyfrowa MarCal z kolcami pomiarowymi i-wi, zakres pomiarowy: 800mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415321 800
GTIN	4059192064785
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Odczyt bezpośredni na czytelnym, dużym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 498940.

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 65
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
odczyt	0,0005 cal
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
przełączalny odczyt	mm / cale

Karta danych

Kalibracja	A1
długość szczęk	150 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,05 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zakres pomiarowy	0 - 800 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Norma	norma zakładowa
Opakowanie	Stabilny pojemnik
złącze	System radiowy MAHR i-wi
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/415321-800>