

**Garant****SNHX 1207 wersja neutralna,, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218621 ST900
GTIN	4045197532190
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e$  maks.  
dla szerokości rowka  $a_p$ : 12 / 16 mm  
Gatunek: HB7525  
posuw  $f_z$  na ząb: 0,08 mm  
szerokość fazy: 0,25 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,08 mm
typ	ST900
szerokość fazy	0,25 mm
Gatunek	HB7525
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1207
Materiał ostrza	HM
grubość płytki S	7 mm

dla szerokości rowka $a_p$	12 / 16 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania