

**Mahr****Głębokościomierz cyfrowy IP67, z i-wi, pomiarowy: 500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418705 500
GTIN	4059192064754
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

Nowoczesny, wydajny energetycznie system pomiarowy. Prowadnice docierane. Z ustawieniami wstępnymi (np. wymiarów) do pomiarów odległości z wkładką pomiarową nr 418630. Szyna pomiarowa przednia z dokładnym, hartowanym wałeczkiem pomiarowym o  $\varnothing$  1,5mm i długości 5mm.

Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm, z bezprzewodowym interfejsem danych i-wi, odporny na działanie pyłu i wilgoci, czas pracy ok. 3 lata (przy aktywnym radiu ok. 0,5 roku).

**Funkcja:**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

**Wyp. dodatkowe:**

Dodatkowy mostek o długości 300 mm nr 418610, wkładka pomiarowa do pomiarów długości nr 418630.

Bezprzewodowa transmisja danych do odbiornika radiowego i-wi nr 498912.

**Opis techniczny**

długość mostka	150 mm
czas pracy	26000 h
zasilanie energią	Zasilanie z baterii

Przełączalny odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 500 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm
Kalibracja	A1
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
stopień ochrony IP	IP 67
złącze	System radiowy MAHR i-wi
przekrój szyny pomiarowej	12x3,5 mm
Liczba dołączonych baterii	1
norma	ISO 13385
przełączalny odczyt	mm / cale
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Etui
Rodzaj produktu	Głębokościomierz

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm	021000 500
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm	021010 500

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Dodatkowy mostek, 300 mm	418610
Wkładka do pomiaru odstępów, o $\varnothing$ 4 mm	418630
Odbiornik radiowy do Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Odbiorniki radiowe do Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975