

**Głębokościomierze cyfrowe do rowków IP 67, Zakres pomiarowy: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418758 200
GTIN	4059192066123
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Do mierzenia podcięć, rowków, wycięć, odsadzeń itd. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Szyna pomiarowa z podwójnym hakiem. Obie powierzchnie stykowe w jednej płaszczyźnie.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 498940.

Opis techniczny

Kalibracja	A2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Przełączalny odczyt	0,01 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
długość mostka	100 mm
przekrój szyny pomiarowej	12 × 3,5 mm
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii

Karta danych

stopień ochrony IP	IP 67
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Norma	ISO 13385
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
Opakowanie	Etui
Rodzaj produktu	Głębokościomierz cyfrowy do rowków

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/418758-200>