

Garant**VCGX 220505 FR, HU7810, Typ: ALU**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	211853 ALU
GTIN	4045197513069
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

podłoże drobnoziarniste, polerowane zwijacze i łamacze wiórów - znaczne zmniejszenie skłonności do tworzenia narostów.

wskazówka:

$a_{p\text{ maks.}} = 7\text{ mm}$ przy obróbce zgrubnej z $a_e = 1 \times D$.

posuw f_z : 0,25 mm

Opis techniczny

typ	Alu
posuw f_z	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGX 220505 FR
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1900 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1900 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	500 m/min	N
CuZn	nadaje się	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się warunkowo	100 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		