

**Garant****VDGT 11T208 FR, HU7810, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	211868 ALU
GTIN	4045197700407
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Podłoże drobnoziarniste, polerowane zwijacze i łamacze wiórów - znaczne zmniejszenie skłonności do tworzenia narostów.

**wskazówka:**

$a_{p\text{ maks.}} = 3\text{ mm}$  przy obróbce zgrubnej z  $a_e = 1 \times D$ .

posuw  $f_z$ : 0,17 mm

**Opis techniczny**

typ	Alu
posuw $f_z$	0,17 mm
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VDGT 11T208 FR
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1900 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1900 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	500 m/min	N
CuZn	nadaje się	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się warunkowo	100 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		