

## Pojedyncze wałeczki pomiarowe klasa dokładności 1, Typ: 7



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	483940 7
GTIN	
Klasa artykułu	48A

### Opis

#### Wykonanie:

Wałeczki pomiarowe ze stopowej stali narzędziowej o twardości  $60 \pm 2$  HRC. Wałeczek: hartowany, odpuszczany, szlifowany i docierany. Uchwyt z wygrawerowaną  $\varnothing$ nominalną wałeczka.

#### wskazówka:

W zamówieniu **należy podawać dodatkowo żadaną  $\varnothing$** , np. nr 483940 wielk. 2, **0,35**.

### Opis techniczny

wymiar nominalny	6 - 6,99 mm
długość całkowita	90 mm
skok	0,01 mm
odcinek pomiaru	60 mm
Kalibracja	L5
norma	DIN 2269
Klasa tolerancji	1
twardość	$60 \pm 2$ HRC
materiał	stal narzędziowa stopowa
Rodzaj produktu	Kołek kontrolny

### Usługi

Kalibracja wałeczków pomiarowych $\varnothing$ maks. 20	028240 20
---	-----------

Kalibracja DAkkS sprawdzian wałeczkowy Ø maks. 20

028260 20