

Pojedyncze wałeczki pomiarowe klasa dokładności 2, Typ: 7**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	483941 7
GTIN	2050002077065
Klasa artykułu	48A

Opis**Wykonanie:**

Wałeczki pomiarowe ze stopowej stali narzędziowej o twardości 60 ± 2 HRC. Wałeczek: hartowany, odpuszczany, szlifowany i docierany. Uchwyt z wygrawerowaną $\varnothing$ nominalną wałeczka.

wskazówka:

W zamówieniu **należy podawać dodatkowo żadaną $\varnothing$** , np. nr 483940 wielk. 2, **0,35**.

Opis techniczny

odcinek pomiaru	60 mm
skok	0,01 mm
długość całkowita	90 mm
wymiar nominalny	6 - 6,99 mm
Kalibracja	L5
norma	DIN 2269
Klasa tolerancji	2
twardość	60 ± 2 HRC
materiał	stal narzędziowa stopowa
Rodzaj produktu	Kolek kontrolny

Usługi

Kalibracja wałeczków pomiarowych $\varnothing$ maks. 20	028240 20
---	-----------

Kalibracja DAkkSSprawdzian wałeczkowy Ø maks. 20

028260 20