

**Pojedyncze wałeczki pomiarowe klasa dokładności 2, Typ: 10****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 483941 10     |
| GTIN             | 2050002077034 |
| Klasa artykułu   | 48A           |

**Opis****Wykonanie:**

Wałeczki pomiarowe ze stopowej stali narzędziowej o twardości  $60 \pm 2$  HRC. Wałeczek: hartowany, odpuszczany, szlifowany i docierany. Uchwyt z wygrawerowaną  $\varnothing$  nominalną wałeczka.

**wskazówka:**

W zamówieniu **należy podawać dodatkowo żadaną  $\varnothing$** , np. nr 483940 wielk. 2, **0,35**.

**Opis techniczny**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| długość całkowita | 95 mm                    |
| odcinek pomiaru   | 60 mm                    |
| skok              | 0,01 mm                  |
| wymiar nominalny  | 12 - 13,99 mm            |
| Kalibracja        | L5                       |
| norma             | DIN 2269                 |
| Klasa tolerancji  | 2                        |
| twardość          | $60 \pm 2$ HRC           |
| materiał          | stal narzędziowa stopowa |
| Rodzaj produktu   | Kolek kontrolny          |

**Usługi**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Kalibracja wałeczków pomiarowych $\varnothing$ maks. 20 | 028240 20 |
|---------------------------------------------------------|-----------|

Kalibracja DAkkSSprawdzian wałeczkowy Ø maks. 20

028260 20