

**Garant****VCGX 220508 FR, HU7810, Typ: ALU**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	211856 ALU
GTIN	4045197700414
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

podłoże drobnoziarniste, polerowane zwijacze i łamacze wiórów - znaczne zmniejszenie skłonności do tworzenia narostów.

### wskazówka:

$a_{p\text{ maks.}} = 7$  mm przy obróbce zgrubnej z  $a_e = 1 \times D$ .

posuw  $f_z$ : 0,25 mm

## Opis techniczny

typ	Alu
posuw $f_z$	0,25 mm
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGX 220508 FR
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1900 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1900 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	500 m/min	N
CuZn	nadaje się	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się warunkowo	100 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		