



## Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ONE-KEY™, Typ: M18ODD3-5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	070212 M18ODD3-5
GTIN	4058546476731
Klasa artykułu	03L

### Opis

#### Wykonanie:

**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Akumulatory REDLITHIUM™ z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania. Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność. Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeczona. Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy. Topowy model FUEL™ z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ zapewniającym najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC. Wysoka wydajność i podwyższona pojemność akumulatorów umożliwiają osiągnięcie maks. dwukrotnie dłuższego czasu pracy (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych). Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ – unikatowe sterowanie mocą:**

- **Z komunikacją systemową jednostka napędowa – akumulator.**
- **Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.**

M18 FUEL™ ONE-KEY™ Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o wysokim momencie obrotowym. **w dostawie::**

W zestawie 2x akumulator litowo-jonowy Red M18, ładowarka M12-18 FC, klips na pasek, HD-Box (walizka systemowa). W komplecie dodatkowa rękojeść ułatwiająca obsługę ogranicznika momentu obrotowego.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073816, nr 073827 i nr 073840.

## Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
typowe zastosowanie	Heavy Duty
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
masa	2,1 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	89 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 500 min <sup>-1</sup>
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	158 Nm
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2100 min <sup>-1</sup>
oznaczenie producenta	M18 ONEDD3-502X
Połączenie z aplikacją	OneKey
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
pojemność akumulatora	5 Ah
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	18 V, z połączeniem z aplikacją ONE-KEY

USP2

---

Silnik bezszczotkowy, z 2  
akumulatorami, w walizce