

# Yale

Hydrauliczne pompy ręczne HPS, ilość stopni / pojemność zbiornika: 2/0,7 l



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 086050 2/0,7  |
| GTIN             | 4025092159098 |
| Klasa artykułu   | 08Y           |

## Opis

### Wykonanie:

Wszystkie części odpowiadają **znormalizowanemu szeregowi metrycznemu**, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. **100% kompatybilność** ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Pompy ręczne 2-stopniowe, z **przesuwem szybkim** (poza wielk. 1/0,7). Przelączenie ze stopnia 1. na 2. następuje automatycznie. **Możliwość regulacji ciśnienia w zakresie 0-700 barów za pomocą zaworów redukcyjnych.** Konstrukcja całkowicie metalowa, z dokładnie regulowanym zaworem spustowym, korkiem odpowietrzającym i korkiem wlewu oleju oraz uchem do podnoszenia na dźwigni ręcznej.

### w dostawie::

Z olejem bez manometru

### wskazówka:

**Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione <BR/>i odpowietrzone.**

Ręczne pompy hydrauliczne zob. nr 086050, węże hydrauliczne zob. nr 086081, manometry nr 086087.

liczba stopni ciśnienia: 2

Przenoszona ilość pustego suwu (1. krok): 11 ml

wydajność przy podnoszeniu (2. stopień): 2 ml

użytkowa pojemność zbiornika: 700 ml

masa: 7 kg

## Opis techniczny

|  |        |
|--|--------|
| masa                                     | 7 kg   |
| Przenoszona ilość pustego suwu (1. krok) | 11 ml  |
| użytkowa pojemność zbiornika             | 700 ml |
| wydajność przy podnoszeniu (2. stopień)  | 2 ml   |
| liczba stopni ciśnienia                  | 2      |

---

## Akcesoria

|   |               |
|---|---------------|
| Zestaw manometryczny GYA-63 zakres wskazań 0-1000 bar | 086087 0-1000 |
|---|---------------|