

Garant**APMT 060202 ER, HB7520, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215680 UNI
GTIN	4045197601520
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.
promień naroża: 0,2 mm

Opis techniczny

typ	UNI
promień naroża	0,2 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 060202 ER
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	330 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	290 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		