

Yale

Podnośnik hydrauliczny tłokowy JH, nośność: 12 t



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086045 12
GTIN	4025092162760
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Solidna konstrukcja, z dużą, stabilną stopą, z zaworem ograniczającym ciśnienie. Dźwignia wahlowa pompy, wymagająca niewielkiej siły, wyjście na sterowanie zaworem. Talerzyk tłoka rowkowany, z możliwością wykręcania.

wysokość min.: 240 mm

wielkość skoku: 153 mm

Opis techniczny

wysokość min.	240 mm
wielkość skoku	153 mm
Nośność maksymalna	12 t