

# Yale

Hydrauliczne pompy ręczne HPS, ilość stopni / pojemność zbiornika: 2/2 l



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	086050 2/2
GTIN	4025092159104
Klasa artykułu	08Y

## Opis

### Wykonanie:

Wszystkie części odpowiadają **znormalizowanemu szeregowi metrycznemu**, co znacznie upraszcza montaż i serwis, jak również zamawianie części zamiennych. **100% kompatybilność** ze wszystkimi układami hydraulicznymi 700 bar.

Pompy ręczne 2-stopniowe, z **przesuwem szybkim** (poza wielk. 1/0,7). Przelączanie ze stopnia 1. na 2. następuje automatycznie. **Możliwość regulacji ciśnienia w zakresie 0-700 barów za pomocą zaworów redukcyjnych.** Konstrukcja całkowicie metalowa, z dokładnie regulowanym zaworem spustowym, korkiem odpowietrzającym i korkiem wlewu oleju oraz uchem do podnoszenia na dźwigni ręcznej.

### w dostawie::

Z olejem bez manometru

### wskazówka:

**Zamknięte układy są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, napełnione <BR/>i odpowietrzone.**

Ręczne pompy hydrauliczne zob. nr 086050, węże hydrauliczne zob. nr 086081, manometry nr 086087.

liczba stopni ciśnienia: 2

Przenoszona ilość pustego suwu (1. krok): 11 ml

wydajność przy podnoszeniu (2. stopień): 2 ml

użytkowa pojemność zbiornika: 2000 ml

masa: 10 kg

## Opis techniczny

użytkowa pojemność zbiornika	2000 ml
wydajność przy podnoszeniu (2. stopień)	2 ml
liczba stopni ciśnienia	2
Przenoszona ilość pustego suwu (1. krok)	11 ml
masa	10 kg

---

## Akcesoria

Zestaw manometryczny GYA-63 zakres wskazań 0-1000 bar	086087 0-1000
---	---------------