

**Garant****Uchwyty z VHM, konfigurowane, dla Ø głowicy skrawającej D: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212000 12
GTIN	4045197659224
Klasa artykułu	29W

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .

**Dokładność ruchu obrotowego systemu  $\leq 10 \mu\text{m}$**  przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

Uchwyt przeszlifowany na całej długości zgodnie z tolerancją h6 – możliwe indywidualne skracanie i zmniejszanie jego średnicy w przedniej części przez szlifowanie.

**wskazówka:**

**Maksymalna głębokość frezowania** =  $L_1 + l$ ; l = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.

Klucz do mocowania = nr 219987.

Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.

Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Dopuszczalne zmniejszenie średnicy do  $\varnothing d_{1 \text{ min.}}$ .

**Opis techniczny**

Długość użyteczna $L_1$	26 mm
minimalna $\varnothing$ zew. $d_1$	11,8 mm
dla $\varnothing$ głowicy skrawającej D	12 mm
$\varnothing$ chwytu $D_5$ h6	12 mm
zalecany moment dokręcania	10 Nm
Długość całkowita L	126 mm
Seria	TopCut
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

---

Uchwyty do głowic  
frezarskich z gwintem