

Garant**APMX 16..04 TR, HB7515, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215743 ST1400
GTIN	4045197601759
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 7$ mm.

grubość płyty: 5,76 mm

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,14 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,14 mm
pasujące oprawki	AP..1604
typ	ST1400
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMX 16..04 TR
Gatunek	HB7515
Materiał ostrza	HM

grubość płyty	5,76 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	380 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	265 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	195 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	270 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	170 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	170 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		