

Garant**Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215715 40/4
GTIN	4045197410603
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 5,0** z grotem nr**674252, wielk. 15IP**.

Opis techniczny

Ø ostrzy D _c	40 mm
długość całkowita L _{ges}	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.. 16..
Ø otworu uchwytu	16 mm
śruby mocujące	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Liczba ostrzy Z	4
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni

Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219812
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 Nm	211750 5,0