

Garant**Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/7mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215715 80/7
GTIN	4045197410665
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.

wskazówka:

Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 5,0** z grotem nr**674252, wielk. 15IP**.

Opis techniczny

śruby mocujące	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø otworu uchwytu	27 mm
długość całkowita L _{ges}	50 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	AP.. 16..
Ø ostrzy D _c	80 mm
Liczba ostrzy Z	7
wykonanie chwytu	z otworem

Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 Nm	211750 5,0
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219812