

Garant**APKX 16..16 PDER, HB7635, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215752 INOX
GTIN	4045197411068
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$.

Opis techniczny

pasujące oprawki	AP..1604
typ	INOX
posuw f_z na ząb	0,15 mm
promień naroża	1,6 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APKX 16..16 PDER
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	5,76 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	700 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	500 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	350 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	230 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	230 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	120 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	90 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	35 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		