

HEDI

Reflektor halogenowy ze statywem, 230 V, pobór mocy: 400 W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081222 400
GTIN	4003644013548
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Obudowa – ciśnieniowy odlew aluminiowy z aluminiowym odbłyśnikiem i źródłem światła.

Zabezpieczony przed bryzgami wody. Włącznik / wyłącznik na obudowie.

statyw z rurek stalowych z bezstopniową regulacją wysokości od 0,8 do 1,9 m, z zastrzałami i zdejmowanym reflektorem halogenowym.

Strumień światła: 9200 lm

Klasa wydajności energetycznej : C

Opis techniczny

Klasa wydajności energetycznej	C
pobór mocy	400 W
Strumień światła	9200 lm
Źródło światła	reflektor halogenowy
Atrybut nazwy produktu	230 V
napięcie robocze	250 V

Z ochroną przeciwwybuchową

nie

Akcesoria

Zapasowy żarnik halogenowy pobór mocy 400 W

081225 400