

# AEG

## Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki, Typ: BS12C2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	070221 BS12C2
GTIN	4002395294336
Klasa artykułu	07A

### Opis

#### Wykonanie:

##### Wiertarka akumulatorowa AEG

- solidna, poręczna 2-biegowa wiertarka akumulatorowa z biegami prawymi i lewymi
- uchwyt szybkowymienny FIXTEC z blokadą wrzeciona
- uchwyt z okładziną softgrip zapewniający dużą wygodę użytkownika
- oświetlenie LED obszaru roboczego.
- bardzo kompaktowa – długość tylko 176 mm
- 17 stopni momentu obrotowego plus stopień wiercenia
- uchwyt wiertarski szybko mocujący 10 mm
- metalowy korpus przekładni, elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.

#### Wykonanie, tekst reklamowy:

- solidna, poręczna, 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, obroty prawe i lewe
- uchwyt szybko mocujący FIXTEC z blokadą wrzeciona
- uchwyt z miękką nakładką zwiększa komfort pracy.
- bardzo zwarta konstrukcja – długość tylko 176 mm
- 17-stopniowa regulacja momentu obrotowego z dodatkowym trybem wiercenia.

#### Zalety:

Niezwykle kompaktowa, zaledwie 176 mm długości.

#### w dostawie::

W komplecie 2× akumulator 12 V / 2,0 Ah, ładowarka i walizka transportowa.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073820 oraz nr 073846 – nr 073848.

Odpowiednie ładowarki i zestawy startowe są dostępne pod nr 073841 i nr 073844.

## Opis techniczny

konstrukcja silnika	2-biegunowy silnik
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w drewnie	20 mm
masa	1,1 kg
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1500 min <sup>-1</sup>
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 10 mm
oznaczenie producenta	BS 12 C2
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	34 Nm
pojemność akumulatora	2 Ah
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
Napięcie akumulatorów	12 V
typowe zastosowanie	Medium
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 350 min <sup>-1</sup>
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	AEG typ B 12 V
Opakowanie	Walizka transportowa
Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
nadaje się do materiału	drewno
nadaje się do materiału	stal
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	12 V, 2-biegunowy silnik
USP2	Szybkomocujący uchwyt wiertarski FIXTEC, z 2 akumulatorami

---

## Aksesoria

System akumulatorów litowo-jonowych L1220 typ  
akumulatora AB12

073825 AB12

Ładowarki akumulatorów Typ BL1418

073841 BL1418