

Garant**RDEX 0501 MOSN, HB7535, Typ: INOX**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212190 INOX
GTIN	4045197303431
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax.} = 1,1$ mm.

Opis techniczny

typ	INOX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDEX 0501 MOSN
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7535
posuw f_z na ząb	0,12 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	175 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	175 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	60 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		