

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215879 ST1400
GTIN	4045197554475
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.

Dla $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$.

grubość płyty: 3,5 mm

promień naroża: 0,5 mm

posuw f_z na ząb: 0,1 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,1 mm
typ	ST1400
promień naroża	0,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 100305 TR

Gatunek	HB7515
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	3,5 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	440 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	310 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	260 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	250 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	230 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	320 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	210 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	210 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		