



## Akumulatorowe wkrętarki specjalne, Typ: C12RAD



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Klasa artykułu	03L

### Opis

#### Wykonanie:

**MILWAUKEE** – akumulatorowa, kątowna wiertarko-wkrętarka i wkrętarka grzechotkowa

- elektroniczny układ REDLINK™ z płynnym sterowaniem prędkością obrotową, możliwość obrotów w prawo i w lewo oraz zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe,
- oświetlenie diodowe LED obszaru pracy.
- Akumulatory litowo - jonowe Red z układem nadzoru ogniów i wskaźnikiem stanu naładowania.

Lekka i poręczna kompaktowa wkrętarka **kątowna** do trudno dostępnych miejsc, bardzo kompaktowa - **wymiar narożny jedynie 95 mm**. Elektroniczne, 10-stopniowe nastawianie momentu obrotowego plus wiertło, uchwyt szybko mocujący **FIXTEC**. Czerwona dioda LED sygnalizuje osiągnięcie zadanej wartości momentu obrotowego.

#### Zalety:

Bardzo kompaktowa, wymiar kątowny zaledwie 95 mm.

#### w dostawie::

W zestawie akumulator, ładowarka i walizka transportowa.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073814 oraz nr 073839.

### Opis techniczny

pojemność akumulatora	2 Ah
konstrukcja	wkrętarko-wiertarka kątowna
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w drewnie	25 mm
oznaczenie producenta	C12RAD-202B

maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 800 min <sup>-1</sup>
masa	1,1 kg
uchwyty narzędziowe	Ø 1,0 – 10 mm
Napięcie akumulatorów	12 V
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	12 Nm
typowe zastosowanie	średni
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Liczba dołączonych akumulatorów	2
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	drewno
Rodzaj produktu	Wkrętarka

## Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora MB12	073814 MB12