

**Garant****CC.T 060204, Gatunek: HU7310**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260142 HU7310
GTIN	4045197667809
Klasa artykułu	21G

## Opis

### Opis techniczny

Łamacz wiórów	AM
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 4 mm
posuw $f$	0,05 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	N
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM

powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia