

Garant**CC.T 060204, Gatunek: HB7310**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260142 HB7310 |
| GTIN | 4045197667786 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------|
| promień naroża | 0,4 mm |
| Łamacz wiórów | AM |
| Warunki skrawania | ciągły |
| Zastosowanie główne | N |
| głębokość skrawania a_p | 0,1 - 4 mm |
| posuw f | 0,05 - 0,5 mm/obr, |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 350 - 600 m/min |
| Gatunek | HB7310 |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| Materiał ostrza | HM |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 060204 |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| tolerancja | G |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |