

**CC.T 09T304, Gatunek: CB7010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260150 CB7010
GTIN	4045197667922
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T304 CB7010 Gatunek: CB7010

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 240 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie dodatkowe	M
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SM
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągłe

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	70 - 180 m/min
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 240 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	CB7010
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	Cermetal
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia