


DNMG 150608, Gatunek: CA510

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250797 CA510
GTIN	4960664698295
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150608 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 4 mm
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
Łamacz wiórów	PS
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CA510

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia