

Garant**CC.T 060202, Gatunek: HU7310****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260140 HU7310
GTIN	4045197667663
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 060202 HU7310 Gatunek: HU7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 350 - 600 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Zastosowanie główne	N
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Łamacz wiórów	AM

promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia