

 **KOMET®****Korpusy wiertel KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi ABS 50, 3×D, Ø D: 31 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 236635 31     |
| GTIN             | 4047109099715 |
| Klasa artykułu   | 24P           |

**Opis****Wykonanie:**

- specjalna procedura produkcyjna do bardzo dużych rozpiętości mocowania przy najwyższej sztywności
- konkretne nastawienie płytek skrawających do otworów bez śladów wycofania i dokładnie trzymających wymiar (z reguły  $\pm 0,1$  mm)
- chłodzenie wewnętrzne bezpośrednio na ostrzach (zaokrąglona geometria idealna do smarowania minimalnymi ilościami smaru)
- wystarcza 3-10 bar ciśnienia chłodziwa
- do zastosowania stojącego i obrotowego.
- możliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła, w zależności od  $\varnothing$  do 1,5 mm, np. z mimośrodowym urządzeniem nastawczym (nr 239010 – 239030).

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr236740-237080.

**w dostawie::**

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

**wskazówka:**

- **Uwaga! Podczas wycofywania wiertła spada tarcza. Ryzyko wypadku w przypadku obracających się elementów! Podjąć środki ostrożności.**
- Na zamówienie – lewotnący; – 2×D, – inne  $\varnothing$ ; – wersje specjalne – tłumiki drgań skrętnych do ABS umożliwiające obróbkę bez wibracji, przy maksymalnej trwałości i minimalnym poziomie hałasu.
- Pasujące uchwyty ABS® patrz grupa nr kat. 239000 – 239102, dalsze uchwyty patrz część 3 katalogu – Mocowanie.

do  $\varnothing$  calowej: 1 7/32 cal

Długość wysięgu  $L_1$ : 133 mm

$\varnothing D_s$  chwytu ABS®: 50 mm  
 maks. osiągalna  $\varnothing$  przez wysterowanie: 33,5 mm  
 Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 05T304 24-...  
 śruby mocujące: 239652 8IP2 (1,3 Nm)

## Opis techniczny

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Długość użyteczna $L_1$                                    | 93 mm                           |
| $\varnothing D_s$ chwytu ABS®                              | 50 mm                           |
| Liczba ostrzy Z  | 1                               |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                       | WOEX 05T304 24-...              |
| śruby mocujące   | 239652 8IP2 (1,3 Nm)            |
| maks. osiągalna $\varnothing$ przez wysterowanie           | 33,5 mm                         |
| Długość wysięgu $L_1$                                      | 133 mm                          |
| Seria  | KUB Trigon®                     |
| Gatunek  | BK7935                          |
| $\varnothing$ nomin. D                                     | 31                              |
| do $\varnothing$ calowej                                   | 1 7/32 cal                      |
| Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$                      | 1,25 mm                         |
| kąt wierzchołkowy  | 180 stopni                      |
| Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do | 3xD                             |
| chwyt  | ABS                             |
| zastosowanie wiertel                                       | Wykonywanie nakiełków           |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo wiercenie poprzeczne  |
| zastosowanie wiertel                                       | nawiercanie ukośne              |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo wiercenie poprzeczne  |
| zastosowanie wiertel                                       | Wiercenie rowka                 |
| zastosowanie wiertel                                       | wyjście ukośne                  |
| zastosowanie wiertel                                       | baryłkowe                       |
| chłodzenie wewnętrzne                                      | tak                             |
| Rodzaj produktu  | Wiertła z płytkami skrawającymi |

---

**Akcesoria**

|   |             |
|---|-------------|
| Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP2 | 239652 8IP2 |
|---|-------------|

|  |            |
|--|------------|
| Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe<br>nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm | 211750 1,3 |
|--|------------|

|   |            |
|---|------------|
| Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP | 674252 8IP |
|---|------------|

---