



Drabina kombinowana MultiMaster 5, liczba stopni: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy

966101 5

GTIN

Klasa artykułu

96Z

Opis

Wykonanie:

Jedna drabina, pięć trybów pracy: drabina wolnostojąca, drabina wolnostojąca z możliwością ustawienia na schodach, drabina przystawna z odsunięciem, drabina przystawna oraz drabina przystawna wysuwana.

Proste i szybkie przechodzenie pomiędzy trybami dzięki obsłudze jedną ręką oraz części podporowej z regulacją precyzyjną co 35 mm.

Słupki z anodowanego aluminium, stopnie o głębokości 80 mm z technologią Safer Step.

Nitowane połączenie stopni Ergonomiczny transport dzięki dwóm kółkom na części ukośnej.

Specjalnie ukształtowana część górna z uchwytem. Część górną można oprzeć o wewnętrzne i zewnętrzne narożniki oraz słupki, zwiększając w ten sposób elastyczność i wszechstronność.

Część górną z magnetyczną przegródką na drobne części oraz 2 klipsami i środkowym wgłębieniem na wkrętaki akumulatorowe lub podobne narzędzia.

Norma:

DIN EN 131-4.

Opis techniczny

Głębokość szczelbi / stopni

80 mm

szerokość drabiny złożonej	0,64 m
ilość stopni	5
masa	11,4 kg
norma	DIN EN 131-4.
długość drabiny złożonej	1,83 m
Długość jako drabina wolnostojąca	1,83 m
wysokość robocza drabiny wolnostojącej ok.	3,15 m
długość drabiny rozłożonej	2,88 m
głębokość drabiny złożonej	0,23 m
z korytkiem do odkładania części	tak
na rolkach	tak
Seria	MultiMaster
wysokość robocza drabiny przystawnej ok.	3,7 m
wykonanie stopnia	Stopień
materiał	Aluminium
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Drabina wielofunkcyjna