


DNMG 150608, Gatunek: CA6525

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250797 CA6525
GTIN	4960664471744
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150608 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MS

głębokość skrawania a_p : 0,7 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Łamacz wiórów	MS
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,7 - 4 mm
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA6525

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia