

**DNMG 150608, Gatunek: SW05****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250797 SW05
GTIN	4960664629732
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150608 SW05 Gatunek: SW05

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 140 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	Ti
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 140 m/min
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
Łamacz wiórów	MU
Gatunek	SW05

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia