

**VNMG 160408, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251754 CA510
GTIN	4960664700073
Klasa artykułu	25E

Opis

VNMG 160408 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,13 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 180 - 590 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 590 m/min
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,5 mm
Łamacz wiórów	PQ
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia