

**HOLEX®****DNMG 110408 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250803 HBX130
GTIN	4045197663535
Klasa artykułu	22D

**Opis**

DNMG 110408 zestaw po 10 szt. HBX130 Gatunek: HBX130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 200 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Łamacz wiórów	MM
posuw $f$	0,1 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	1 - 5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm

Gatunek	HBX130
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
liczba wymian/ostrzy	4
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,