

**Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki, ID producenta: M12BDD2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070210 M12BDD2
GTIN	4002395002627
Klasa artykułu	03L

Opis**Wykonanie:****MILWAUKEE – Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa**

2-biegowa wiertarko-wkrętarka o dużej sile ciągu i 2 kierunkach obrotów. Akumulatory Red litowo-jonowe z monitoringiem pojedynczych ogniw i wskaźnikiem naładowania

Solidna, metalowa obudowa przekładni **zapewnia długą żywotność.**

Metalowy uchwyt wiertarski szybko mocujący FIXTEC z blokadą wrzeciona.

Oświetlenie diodowe miejsca pracy. Uchwyt z miękką nakładką zapewnia wysoki komfort pracy.

- **z niewymagającym konserwacji 4-biegunowym silnikiem DC o wysokim momencie obrotowym**
- **REDLINK™-Elektronik – bezpieczne zarządzanie obciążeniem z ochroną przed przeciążeniem zapewniającą długą żywotność akumulatora, silnika i przekładni.**
- **bardzo kompaktowa – długość tylko 185 mm**
- **19-stopniowa regulacja momentu obrotowego plus stopień wiercenia.**

w dostawie::

W zestawie 2 akumulatory litowo-jonowe 12 V / 2,0 Ah, klips na pasek, pojemnik HD.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zastępcze i ładowarki zob. od nr 073815 oraz 073840.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: typ Milwaukee B 12 V

oznaczenie producenta: M12 BDD

konstrukcja silnika: 4-biegunowy silnik
 Napięcie akumulatorów: 12 V
 pojemność akumulatora: 2 A·h
 maks. moment obrotowy w materiałach twardych: 30 N·m
 maks. prędkość obrotowa na 1. biegu: 0 - 400 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	22 mm
typowe zastosowanie	Medium
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 400 min ⁻¹
konstrukcja silnika	4-biegunowy silnik
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	30 N·m
pojemność akumulatora	2 A·h
masa	1,2 kg
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 10 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1500 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
oznaczenie producenta	M12 BDD
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
ID producenta	M12BDD2
Napięcie akumulatorów	12 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	typ Milwaukee B 12 V
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

Akcesoria

System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073814 MB12
Ładowarki akumulatorów ID producenta M1218C	073840 M1218C

Ładowarki akumulatorów ID producenta M1218FC

073840 M1218FC