

Garant**Noże eco krótkie, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251904 20/06
GTIN	4045197651105
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 319001 – 319886 lub przy długości chwytu < 125 mm dodatkowo nr 317900.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: PWLNR/L 2020X06

pasująca wymienna płytko skrawająca: WN.. 0604..

Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm

długość główki L₁: 30 mm

długość całkowita L: 89 mm

płytko podporowa: 259031 9

Opis techniczny

płytko podporowa	259031 9
śrubado dźwigni	259018 4
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
Wielkość chwytu	20 mm
Dźwigienka	259015 6

kod ISO uchwytu	PWLNRL/L 2020X06
pasująca wymienna płytko skrawająca	WN.. 0604..
długość główki L ₁	30 mm
sprężyna	259046 2
wielk. płytki	6 mm
długość całkowita L	89 mm
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 6	259015 6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Wkręt do dźwigienki Typ 4	259018 4
sprężyna Typ 2	259046 2
płytko podporowa Typ 9	259031 9
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5