

**Garant****CC.T 09T308, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260152 HB7020
GTIN	4045197698865
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CC.T 09T308 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
promień naroża	0,8 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	SM

Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia